



Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Roestvaststaal (RVS) A2 3X25MM

Artikelnummer	51870.030.025
Merk	-
UBB	950350096794
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312273
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Houtschroefdraad vlg. DIN 7998.

Standaarden

NEN	2250
DIN	97
NF	E25-604

Technische specificatie

D (mm)	3
dk	5.6
ds	3
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8

Technische tekening

