



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Roestvaststaal (RVS) A2 10X220MM

Artikelnummer	51900.100.220
Merk	-
UBB	500571351344
UNSPSC	31161508
EAN	8715494118743
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	220 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	220
s	17

Technische tekening

