

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M4X10

Artikelnummer	53520.040.010
Merk	-
UBB	952351927548
UNSPSC	31161620
EAN	8715493300439
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
P	0.7
s	7

Technische tekening

