



KIPP Klemhefbomen 20 graden, buitendraad Zwart Zinkspuitgietwerk/roestvast staal 1.4305 Kunststof gecoat M8X18X60

Artikelnummer	58031.080.060
Merk	-
UBB	500689496718
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080618
PKG. van 4	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Kleur	Zwart
D1_MM	18mm
Materiaalsoort	Zinkspuitgietwerk/ roestvast staal
Materiaalsoort Technisch	1.4305
Oppervlaktebedekking	Kunststof gecoat
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.

Standaarden

Technische specificatie

A	64
A1	73
D	13.5
D1	18

Technische tekening

D2	18.5
D3	15.5
H	28.5
H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H1	6.5
Aantal tanden	20
L	60
X	8

FABORY

