



KIPP Klemhefbomen, buitendraad Zwart Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M5X30X30

Artikelnummer	58040.050.030
Merk	-
UBB	500689517190
UNSPSC	31162807
EAN	4059245088539
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	5.8
Kleur	Zwart
D1_MM	13mm
Materiaalsoort	Zinkspuitgietwerk/ staal
Oppervlaktebedekking	Kunststof gecoat/ chemisch gezwart
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8. Uitvoering: Hefboom met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

A	30
---	----

Technische tekening

A1	37
B	7
D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	30
H4	33
H1	4
Aantal tanden	16
L	30
X	5

