



KIPP Klemhefbomen, buitendraad Rood Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M10X95X60

Artikelnummer	58044.102.060
Merk	-
UBB	500689554474
UNSPSC	31162807
EAN	4059245092543
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	5.8
Kleur	Rood
D1_MM	27mm
Materiaalsoort	Zinkspuitgietwerk/ staal
Oppervlaktebedekking	Kunststof gecoat/ chemisch gezwart
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8. Uitvoering: Hefboom met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.

Standaarden

Technische specificatie

A	95
---	----

Technische tekening

A1	109
B	13
D	19
D1	27
D2	27.5
H	43
H2	27
H3	63
H4	67.5
H1	10
Aantal tanden	24
L	60
X	10

