



KIPP Arreteerbouten hoog, met arreteergleuf, zonder contraoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard, kunststof handgreep 8MM

Artikelnummer	58585.000.008
Merk	-
UBB	500689869393
UNSPSC	31162807
EAN	4059245013555
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

D1_MM	16mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	1.4305
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

Info	Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs. Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank. Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele
------	---

uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Deze vorm wordt aanbevolen als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden.

Technische specificatie

D	8
D1	16
D2	33
F1 = veerkracht begin in N	15
F2 = veerkracht einde in N	35
F x 30°	2.3
H	8
L1	26
L2	10
L3	23
L	74
P	1.5
SW1	19

Technische tekening

