

FISCHER Spanhuls Staal Elektrolytisch verzinkt FNH 6/30



Artikelnummer	63224.060.030
Merk	-
UBB	500676091936
UNSPSC	31162103
EAN	4048962293258
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	30 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Type nr.	FNH

Info Boordiepte (min.) bij doorsteekmontage. Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij niet veiligheidsrelevante toepassingen. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.

Standaarden

Technische specificatie

Beton $\geq$ C20/25	0.5
D (mm)	6
Boordiepte (min.)	40
Boor $\varnothing$	6
Effectieve verankeringsdiepte (hef)	30
L (mm)	30
Type	FNH6/30

Technische tekening

