


FISCHER Gasbetonplug Kunststof Nylon (polyamide) GB 10



Artikelnummer	63300.100.001
Merk	-
UBB	950372003596
UNSPSC	31162103
EAN	4006209504925
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Kleur	Grijs
Materiaalsoort	Kunststof
Approval	Zulassung
Type nr.	GB
Info	* Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223. Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef. Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.

Standaarden

Technische specificatie

Cellenbeton $\geq$ P3,3 (GB3,3)	0.5
Cellenbeton $\geq$ P4,4 (GB4,4)	0.6
Cellenbeton $\geq$ PB2, PP2 (G2)	0.25
Cellenbeton $\geq$ PB3,3 (GB3,3)*	0.5

Technische tekening



Cellenbeton $\geq$ PB4, PP4 (G4)	0.6
Boordiepte (min.)	65
Boor $\varnothing$	10
L (mm)	55
Schroef $\varnothing$	7
Type	GB 10