

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 16/50 (16X170)



Artikelnummer	63325.160.050
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500571970358
-----	--------------

UNSPSC	31162101
--------	----------

EAN	4048962087574
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Approval	ETA Option 7
----------	--------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Type nr.	FBN II
----------	--------

Info	do = Boordiameter.tfix = Nuttige lengte.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Min. td = Aanbevolen boordiepte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor yf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van
------	---

Standaarden

berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M16
do	16
hef	80
kN	12.6
L (mm)	170
Min. td	154
Ring ø	30
tfix	50
Type	16/50 (16X170)

Technische tekening

