


FISCHER Plaatanker Messing PA4 M10X25



Artikelnummer	63410.100.025
Merk	-
UBB	950372021994
UNSPSC	31162101
EAN	4006209504864
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Messing
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	PA 4
Info	Schroeflengte min. = pluglengte L + dikte van het te bevestigen element. Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.

Standaarden

Technische specificatie

Montagediepte (min.)	25
Baksteen Mz12	2.3
d-D	M10
Boordiepte (min.)	25
Boor ø	12
Boor ø in constructie	11.5
L (mm)	25
P	1.5
Type	PA4 M10X25

Technische tekening

