FABORY



FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt N5X40MM Bruin

Artikelnummer	63611.050.040
Merk	-
UBB	950372048724
UNSPSC	31162103
EAN	4006209962084
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	40 mm
Kleur	Diverse
Materiaalsoort	Kunststof
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Type nr.	N-Z
Info	Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.

Standaarden

Technische specificatie

Baksteen Mz12	0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)	0.03

Technische tekening

Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)	0.5
Beton C20/25	0.16
D (mm)	5
Boordiepte (min.)	55
Boor ø	5
Nuttige lengte (max.)	15
L (mm)	40
Nietten & nagel afmeting	3.5
Massief licht betonblok V4	0.05
Kalkzandsteen KS12	0.14
Type	N5X40 BR

