
FABORY



RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M6X60

Artikelnummer	65435.060.060
Merk	-
UBB	952351395738
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283630
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	do = Boordiameter.fs = Ring buitendiameter.s (Ws) = Sleutelwijdte.Tinst = Aandraaimoment in Nm.df = Gat in constructie.hmin. = Minimale dikte betonelement.dd (ho) = Aanbevolen boordiepte.tfix = Klembereik.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Smin. = Minimale hartafstand.Cmin. = Minimale randafstand.

Standaarden

Technische specificatie

Technische tekening

Cmin.	53
d-D	M6
df	6.5
do	12
fs	12.5
hef	45
hmin	100
ho	50
kN	3.33
L (mm)	115
s	10
Smin.	35
tfix(max.)	60
Tinst	6.5

