


## RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M8X10



Artikelnummer	65435.080.010
Merk	-
UBB	952351395811
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283654
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
t <sub>fix</sub>	10
Remarks	do = Boordiameter. fs = Ring buitendiameter. s (Ws) = Sleutelwijdte. Tinst = Aandraaimoment in Nm. df = Gat in constructie. hmin. = Minimale dikte betonelement. dd (ho) = Aanbevolen boordiepte. tfix = Klembereik. hef = Effectieve verankeringsdiepte. Smin. = Minimale hartafstand. Cmin. = Minimale randafstand.
Klasse	5.8
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

## Technische specificatie

**FARORV**

$C_{min.}$	60
Diameter (d-D)	M8
$d_f$	9
$d_o$	14
$f_s$	17
$h_{ef}$	50
$h_{min}$	100
$h_o$	55
$k_N$	4.17
Lengte (L) (mm)	75
s	13
$S_{min.}$	40
$t_{fix}$ (max.)	10
$T_{inst}$	15

## Technische tekening

