

RAWL Keilbouthuls met zeskant tapbout Staal 5.8 M6X25



Artikelnummer	65445.060.025
Merk	-
UBB	952351398476
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283234
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	do = Boordiameter.fs = Kopdiameter.s (Ws) = Sleutelwijdte.Tinst = Aandraaimoment in Nm.df = Gat in constructie.hmin. = Minimale dikte betonelement.ho = Aanbevolen boordiepte.kN = Ontwerpbelasting in kN, opngescheurd beton.tfix = Klembereik.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Smin. = Minimale hartafstand.Cmin. = Minimale randafstand.
------	---

Standaarden

Technische specificatie

Cmin.	53
-------	----

Technische tekening

d-D	M6
df	6.5
do	12
fs	12.5
hef	45
hmin	100
ho	50
kN	3.33
L (mm)	70
s	10
Smin.	35
tfix(max.)	25
Tinst	6.5

