


Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt 2,5X12MM



Artikelnummer	67572.025.012
Merk	-
UBB	500656830592
UNSPSC	31161512
EAN	8712423036741
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.5 mm
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Schroefdraad voor kunststof

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	2.5
dk(max.)	4.2
k (max.)	1.6
L (mm)	12
No. Torx®	7
Sleutel	7

Technische tekening

