

## Betonschroef verzonken type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 6X50MM



Artikelnummer 70564.060.050

Merk -

UBB 500679568591

UNSPSC 31162101

EAN 5054905028114

PKG. van 100 Alleen volledige  
 verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (mm) 6

Lengte (L) (mm) 50

Remarks d = Boordiameter.  
 N<sub>rec</sub> = Aanbevolen  
 belasting in kN voor  
 ongescheurd beton.  
 s = Sleutelwijdte. t<sub>fix</sub>  
 = Nuttige lengte.

Aandraaivoorziening Torx®

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch  
 verzinkt

Type no. BT

### Standaarden

### Technische specificatie

Diameter (mm) 6

d<sub>k</sub> 16

Lengte (L) (mm) 50

N<sub>rec</sub> 1.5

Sleutel T40

t<sub>fix</sub> 15

### Technische tekening

