

SPIT Inslaganker SA Roestvaststaal (RVS) A4 M10



Artikelnummer 70875.100.001

Merk -

UBB 950352934489

UNSPSC 31162101

EAN 8715492906199

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Diameter	M10
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	SA
Info	Inslagankers type GRIP SA dienen gemonteerd te worden met inslagpen type S (zie artikelgroep 70967). Allowable design load $N_{rd,c}$ (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors. Allowable load includes the safety factor $\gamma_m = 1,5$, see approval.

Standaarden

Technische specificatie

a	15
Beton $\geq$ C20/25	8.5
d-D	M10
d2	12
Boordiepte (min.)	43

Technische tekening



Boor ø 12

L (mm) 40

Aandraaimoment
(Nm) 22