



Bosch Accu Klopboorschroefmachine GSB 10,8-2LI SOLO

Artikelnummer	B4005.002.005
Merk	-
UBB	500613320570
UNSPSC	23101502
EAN	3165140630405
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Nom. spanning	12
Hoogte	175
Accucapaciteit	0
Gewicht incl. accupack	1
Spanwijdte boorhouder	10
Boordiameter staal 2e stand	10
Boordiameter staal 1e stand	10
Boordiameter hout 2e stand	19
Boordiameter hout 1e stand	19
Max. draaimoment	30
Boordiameter beton 2e stand	10
Boordiameter beton 1e stand	10
Boordiameter steen 1e stand	10
Boordiameter steen 2e stand	10
Draaimomentinstelling	30

Standaarden

Max. aantal slagen	19500
--------------------	-------

Nullasttoerental 1e stand	380
---------------------------	-----

Nullasttoerental 2e stand	1300
---------------------------	------

Met acculader	Nee
---------------	-----