



Bosch Accu Klopboorschroefmachine GSB10,8LI+1130CV (zonder accu/lader)

Artikelnummer	B4005.002.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500624108451
-----	--------------

UNSPSC	23101502
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Nom. spanning	12
---------------	----

Hoogte	182
--------	-----

Accucapaciteit	0
----------------	---

Gewicht incl. accupack	1
------------------------	---

Spanwijdte boorhouder	10
-----------------------	----

Boordiameter staal 2e stand	10
-----------------------------	----

Boordiameter staal 1e stand	10
-----------------------------	----

Boordiameter hout 2e stand	19
----------------------------	----

Boordiameter hout 1e stand	19
----------------------------	----

Max. draaimoment	30
------------------	----

Boordiameter beton 2e stand	10
-----------------------------	----

Boordiameter beton 1e stand	10
-----------------------------	----

Boordiameter steen 1e stand	10
-----------------------------	----

Boordiameter steen 2e stand	10
-----------------------------	----

Standaarden

Draaimomentinstelling 30	
Max. aantal slagen	19500
Nullasttoerental 1e stand	380
Nullasttoerental 2e stand	1300
Met acculader	Nee