



Bosch Boormachine GBM16-2RE-1050W

Artikelnummer	B4300.000.050
Merk	-
UBB	500505900042
UNSPSC	23101502
EAN	3165140147644
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Spanning	230
Nom. opgenomen vermogen	1050
Machinegewicht	3.7
Spanwijdte boorhouder	16
Boordiameter staal 2e stand	8
Boordiameter staal 1e stand	16
Boordiameter hout 2e stand	20
Boordiameter hout 1e stand	40
Max. draaimoment	50
Gereedschapopname	B16
Max. belast toerental 1e stand	400
Max. belast toerental 2e stand	950
Uitvoering boorhouder	Tandkrans
Nullasttoerental 1e stand	600
Nullasttoerental 2e stand	1450

Standaarden