



Bosch Slagboormachine GSB 21-2 RCT

Artikelnummer	B4320.000.070
Merk	-
UBB	500570630391
UNSPSC	23101502
EAN	3165140505642
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Spanning	230
Nom. opgenomen vermogen	1300
Machinegewicht	2.9
Spanwijdte boorhouder	0
Boordiameter staal 2e stand	10
Boordiameter staal 1e stand	16
Boordiameter hout 2e stand	25
Boordiameter hout 1e stand	40
Max. draaimoment	43
Gereedschapopname	Overig
Boordiameter beton 2e stand	13
Boordiameter beton 1e stand	22
Vermogensafgifte	695
Boordiameter steen 1e stand	24
Boordiameter steen 2e stand	16

Standaarden

Max. aantal slagen	51000
--------------------	-------

Nullasttoerental 1e stand	900
---------------------------	-----

Nullasttoerental 2e stand	3000
---------------------------	------