



Bosch Droogbouwschroevendraaier GSR 6-25 TE

Artikelnummer	B4325.000.040
Merk	-
UBB	500579854885
UNSPSC	23101502
EAN	3165140636650
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Hoogte	207
Spanning	230
Lengte	295
Nom. opgenomen vermogen	701
Machinegewicht	1.5
Max. draaimoment	20
Gereedschapopname	1/4 inch
Draaimomentinstelling	2.3
Schroevendiameter	3.5
Nullasttoerental	2500

Standaarden