FABORY



Bosch Breekhamer GSH11 VC 1700W

Artikelnummer	B4370.000.015
Merk	-
UBB	500614453396
UNSPSC	27112705
EAN	3165140546973
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Breedte	110
Hoogte	236
Spanning	230
Lengte	680
Nom. opgenomen vermogen	1700
Machinegewicht	11.4
Max. energie enkele slag	23
Gereedschapopname	SDS-max-opname
Max. aantal slagen	1700

Standaarden