



Bosch Betonslijp machine GBR 15 CAG-1500W

Artikelnummer	B4400.000.015
Merk	-
UBB	500624111240
UNSPSC	23151604
EAN	3165140743389
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Breedte	357
Hoogte	257
Spanning	230
Frequentie	60
Lengte	447
Nom. opgenomen vermogen	1500
Machinegewicht	2.6
Gereedschapopname	M14
Max. schijfdiameter	125
Nullasttoerental	9300

Standaarden