FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/8-11X1.3/4 ft

Artikelnummer	U07000.062.0175
Merk	-
UBB	500620916782
UNSPSC	31161605
EAN	8717077359086
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	1.3/4 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

Standaarden

ASME	B18.3

komen.Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.ft = voldraad

Technische specificatie

A	0.938
H	0.625
J	0.5
LT(min.)	1.75
Gangen per Inch	11

Technische tekening

