FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 1.1/4-12X8 Inch

Artikelnummer	U07040.125.0800
Merk	-
UBB	500620987726
UNSPSC	31161605
EAN	8717077365469
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/4 Inch
Lengte	8 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Fine
Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.Waarschuwing:

Standaarden

ASME	B18.3

bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.ft = voldraad

Technische specificatie

A	1.875
H	1.25
J	0.875
LT(min.)	3.12
Gangen per Inch	12

Technische tekening

