



Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1.-8X4 Inch

Artikelnummer	U07410.100.0400
Merk	-
UBB	500621032837
UNSPSC	31161518
EAN	8717077367951
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 Inch
Lengte	4 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM F835
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

ft = voldraadDe ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

FABORY in het gedrang
komen.

Technische specificatie

A	1.938
H	0.54
J	0.625
LT(min.)	2.5
Gangen per Inch	8

Technische tekening

