
FABORY



Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNF ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Elektrolytisch verzinkt Gr.N2 3/8-24

Artikelnummer	U12320.037.0002
Merk	-
UBB	500621422574
UNSPSC	31161727
EAN	8717077381407
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/8 Inch
Klasse	Gr.N2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASME B18.16.6
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Fine
Gangen per Inch	24
Info	Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.Afhankelijk

Standaarden

ASME	B18.16.6

van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Technische specificatie

A	0.564
C	0.468

Technische tekening

