




**Zelfborgende zeskantmoer
met kunststof ring, type
NM/NE UNF ASME B18.16.6
Staal ASME B18.16.6
Elektrolytisch verzinkt Gr.N2
1.1/4-12**

Artikelnummer	U12320.125.0002
Merk	-
UBB	500621423499
UNSPSC	31161727
EAN	8717077381490
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/4 Inch
Klasse	Gr.N2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASME B18.16.6
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Fine
Gangen per Inch	12

Info

Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren. Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden. Afhankelijk

Standaarden

ASME B18.16.6

FABORY van de
ver verkrijgbaarheid
kunnen de maten
afwijken.

Technische specificatie

A	1.815
C	1.422

Technische tekening

