



Ronde kop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt 5/16-18X1.1/2

Artikelnummer	U24211.031.0150
Merk	-
UBB	500624919931
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797017
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Low carbon steel
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	18

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

Technische specificatie

A (max.)	0.59
H (max.)	0.216
No. kruisgleuf	3

Technische tekening

