



Spiraalspanbus, zware uitvoering ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 3/16X1/2

Artikelnummer	U39150.018.0050
Merk	-
UBB	500626365224
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004244
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	1/2 Inch
A (nom.)	0.1875
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	SAE 1070
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.

Standaarden

ASME	B18.8.2
------	---------

Technische specificatie

A (max.)	0.202
B (max.)	0.182
C (ref.)	0.055
A (min.)	0.194
V	4500

Technische tekening

