



Ronde kop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Messing 1/4-20X2.1/2

Artikelnummer	U48210.025.0250
Merk	-
UBB	500624975867
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797628
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/4 Inch
Lengte	2.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Messing
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	20

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

Technische specificatie

Technische tekening

A (max.)	0.472
H (max.)	0.175
J (max.)	0.075
T (max.)	0.109

