FABORY



Ronde kop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Messing 5/16-18X1/2

Artikelnummer	U48210.031.0050
Merk	-
UBB	500624976022
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797642
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Messing
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	18
Info	Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.Schroeven met diameter No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Standaarden

ASME	B18.6.3

Technische specificatie

Technische tekening

A (max.)	0.59
H (max.)	0.216
J (max.)	0.084
T (max.)	0.132

FABORY

