



Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 (#10)1/4X1/2

Artikelnummer	U51044.025.0050
Merk	-
UBB	500624175500
UNSPSC	31161605
EAN	8715492895752
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F879 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Standaarden

ASME	B18.3
BS	2470

A (max.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (max.)	0.188
J	0.125
Gangen per Inch	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

