



Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X5/8

Artikelnummer	U51122.025.0062
Merk	-
UBB	500625009005
UNSPSC	31161504
EAN	8717077794276
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/4 Inch
Lengte	5/8 Inch
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	20

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

FABORY

minimaal 1.1/2 inch
schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.492
H (max.)	0.175
No. kruisgleuf	3

Technische tekening

