



Ronde kop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/8

Artikelnummer	U51213.008.0037
Merk	-
UBB	500625020051
UNSPSC	31161504
EAN	8717077798533
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.2
Lengte	3/8 Inch
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	56

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

minimaal 1.1/2 inch
schroefdraad.

FABORY

Technische specificatie

A (max.)	0.162
H (max.)	0.069
J (max.)	0.031
T (max.)	0.048

Technische tekening

