FABORY



Verzonkenkop schroef ovaal met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #10-32X3/4

Artikelnummer	U51320.019.0076
Merk	-
UBB	500629064873
UNSPSC	31162400
EAN	8717077792753
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.10
Lengte	3/4 Inch
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Countersunk oval
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	24
Info	Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.Schroeven met diameter No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3

minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.362
C	0.06
H (max.)	0.116
No. kruisgleuf	2

Technische tekening

