



Spiraalspanbus, zware uitvoering ASME ASME B18.8.2 Roestvast verenstaal SAE 51420 3/32X1/2

Artikelnummer	U51431.009.0050
Merk	-
UBB	500626419518
UNSPSC	31162400
EAN	8715494006019
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	1/2 Inch
A (nom.)	0.09375
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch	SAE 51420
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.

Standaarden

ASME	B18.8.2
------	---------

Technische specificatie

A (max.)	0.103
B (max.)	0.091
C (ref.)	0.038
A (min.)	0.098
V	1150

Technische tekening

