




## Slotbout UNC ASME B18.5 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 1/4-20X5/8

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | U51500.025.0062               |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500624006309                  |
| UNSPSC        | 31161612                      |
| EAN           | 8717077393691                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Diameter                 | 1/4 Inch                |
| Lengte                   | 5/8 Inch                |
| Klasse                   | 304                     |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal          |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM F593               |
| Draadrichting            | Rechts                  |
| Draadsoort               | Unified National Coarse |

### Standaarden

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.5 |
|------|-------|

### Technische specificatie

|                    |       |
|--------------------|-------|
| O (max.)           | 0.26  |
| P (max.)           | 0.156 |
| A (max.)           | 0.594 |
| H (max.)           | 0.145 |
| LT(min.): L6 Inch  | 1     |
| LT(min.): L≤6 Inch | 0.75  |
| Gangen per Inch    | 20    |

### Technische tekening

