



Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1 #1-72X5/16 ft

Artikelnummer	U51566.007.0031
Merk	-
UBB	500621338192
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394247
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.1
Lengte	5/16 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F879 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Fine

Info

ft = voldraadDe ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

Technische specificatie

A	0.168
H	0.054
J	0.05
LT(min.)	0.62
Gangen per Inch	72

Technische tekening

