FABORY



Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1/2 ft

Artikelnummer	U51566.019.0050
Merk	-
UBB	500621338929
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394322
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.10
Lengte	1/2 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F879 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Fine
Info	ft = voldraadDe ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

Standaarden

ASME	B18.3

in het gedrang komen

FABORY

Technische specificatie

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT(min.)	0.88
Gangen per Inch	32

Technische tekening

