



Laag bolkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X1.1/2

Artikelnummer	U51862.031.0150
Merk	-
UBB	500625060222
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001534
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Plat bolkop, groot
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	18

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

FABORY minimaal 1.1/2 inch
schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.698
H (max.)	0.183
No. kruisgleuf	4

Technische tekening

