

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M4X40

Numer artykułu 01000.040.040

Marka -

UBB 950351001223

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492006844

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	40 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Rysunek techniczny

