

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M4X60

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 01000.040.060          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500644971540           |
| UNSPSC         | 31161620               |
| Numer EAN      | 8717077046801          |
| Opakowanie 200 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Diameter            | M4               |
| Length              | 60 mm            |
| Klasa               | 8.8              |
| Gniazdo             | Hexagon          |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny |
| Materiał            | Stal             |
| Kierunek gwintu     | Prawy            |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia     |
| Gwint               | Metryczny        |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |

### Specyfikacja techniczna

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 14  |
| d-D                             | M4  |
| k                               | 2.8 |
| L (mm)                          | 60  |
| P                               | 0.7 |
| s                               | 7   |

### Rysunek techniczny

