

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X45

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 01000.060.045          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 950351002395           |
| UNSPSC         | 31161620               |
| Numer EAN      | 8715492007070          |
| Opakowanie 200 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Diameter            | M6               |
| Length              | 45 mm            |
| Klasa               | 8.8              |
| Gniazdo             | Hexagon          |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny |
| Materiał            | Stal             |
| Kierunek gwintu     | Prawy            |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia     |
| Gwint               | Metryczny        |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Specyfikacja techniczna

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 24 |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 18 |
| d-D                                | M6 |
| k                                  | 4  |
| L (mm)                             | 45 |
| P                                  | 1  |
| s                                  | 10 |

### Rysunek techniczny

