

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X55

Numer artykułu	01000.060.055
Marka	-
UBB	950351002544
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492007094
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	55 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

Rysunek techniczny

