

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X100

Numer artykułu 01000.100.100

Marka -

UBB 950351006438

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492007735

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	100 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Rysunek techniczny

