

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X150

Numer artykułu 01000.100.150

Marka -

UBB 950351006925

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492007797

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	150 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

Rysunek techniczny

