FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X50**

Numer artykułu	01000.120.050
Marka	-
UBB	950351007428
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492007940
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	50 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

